



LA COLLECTION  
**LUMIO**




**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# LA COLLECTION LUMIO

## Revêtement décoratif mat-brillant.

- Esthétique changeante en fonction de la lumière, adaptée à tous styles d'intérieur, traditionnels ou contemporains.
- Système 100% phase aqueuse.
- Mise en œuvre simple en deux passes.
- Facile d'entretien.
- Sans odeur.



| TOX\*\*


Les teintes présentées ne traduisent qu'une notion de coloris. L'aspect esthétique final est en fonction de la nature du support et de la main de l'apporteur.



CAMPI\*



LECCI\*



MOLINI\*



AREGNO\*



ZILIA\*\*



ZALANA\*



ALATA\*



OCANA\*



VALLICA\*\*



QUENZA\*\*




ALERIA\*



ARRO\*



COSTA\*




MANSO\*\*



ZONZA\*\*




FIGARI\*\*



SALICE\*



NOVELLA\*\*



MONCALE\*\*



CARBINI\*\*

\*Base GUP pour LUMIO couche première et LUMIO finition

\*\*Base GUT2 pour LUMIO couche première et pour LUMIO finition

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LUMIO PREMIÈRE	LUMIO FINITION
RENDEMENT	12 m <sup>2</sup> /l	60 m <sup>2</sup> /l
CONDITIONNEMENT	1l et 5l	1l
DENSITÉ MOYENNE	1,50 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)	1,27 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	50 % ± 2 %	32 % ± 2 %
TEMPS DE SÉCHAGE <small>(20° C et 65 % Humidité Relative)</small>	Sec au toucher : 30 min Recouvrable : 12 h	Sec au toucher : 30 min

## MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau polyamide texturé 12 mm	Eponge naturelle (coupée en deux)
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau	Eau
DILUTION	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59-1)

## OBSERVATIONS

CLASSIFICATION (NF T 36005)	Famille 1- Classe 7b2	Famille 1- Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient maximum 30 g/l COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient maximum 100 g/l COV

Pour tous renseignements complémentaires et conseils de mise en œuvre, consultez les fiches descriptives sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE



Pour révéler toutes les créations, Guittet s'équipe de la nouvelle technologie en matière de système à teinter.

